
OS-C221

27万画素小型ボードレンズカラーカメラ

取扱説明書



ご購入頂きありがとうございます

この度は株式会社日本防犯システムのCCDカメラをご購入頂き、誠にありがとうございます。

株式会社日本防犯システムは、時代とマーケットが求めるセキュリティカメラシステムの販売を通して、全国のユーザーに高品質製品を提供して参りました。株式会社日本防犯システムでは、より良い製品を提供する為に、事前の通知なしに製品の仕様および文書を変更する事があります。付属品・部品・外観を含む製品は全てのユーザー様にご満足して頂くようデザインされています。また、最善の状況で製品を使用できるよう本書を良くお読み下さい。取扱説明書に記載された内容以外の用途及び方法で使用された場合は、保証対象外となる場合がございますのでご注意下さい。

目次

使用上の注意事項	3
製品特徴・仕様	4
機器取付方法	5
カメラ配線距離について	6

使用上の注意事項

- カメラを落としたり、衝撃や振動にさらしたりしないよう注意してください。また、分解したり、不安定な場所に設置したりしないでください。故障の原因になります。
- テレビ・無線送信機・磁石・電気モーター・トランス・オーディオスピーカーなどの近くにカメラを置かないでください。上記の機器から発生する磁気がビデオ画像に影響を及ぼす可能性があります。
- ヒーターなど熱を発生する機器の近くにカメラを設置すると、高温のためカメラが変形したり、変色したりすることがあります。カメラは温度が-10℃から50℃までの環境化の場所に設置してください。
- 使用、不使用のいずれの場合でも、カメラを日光など極端に明るい対象物に向けしないでください。故障の原因となります。
- カメラモジュール部分は密閉されております。カバーを調整以外など必要以上に外したりすると、湿気や水滴がカメラ内部に侵入し故障の原因となります。
- 本製品を取り付ける場合は必ず弊社推奨の電源装置又は電源アダプターをご使用下さい。
- 電源コードは傷つけたり、加熱したり、引っ張ったり、重い物を載せたり、はさんだりしないで下さい。電源コードが破損し火災・感電の原因となります。
- 配線ケーブルとの接続部は、防滴ではございません。屋外にてご使用の際には、収納BOXにて配線して頂くなど防雨加工を必ず行なってください。

製品特徴

OS-C221は27万画素小型ボードレンズカラーカメラです。
小型カメラにして27万画素と思えない鮮明画像です。
工場のライン監視など、スペースの限られた場所への設置にも最適です。
家庭用のTVに接続してもご使用頂けます。

製品仕様

- 水平解像度: 420 TV ライン
- 画素数: 約27万画素
- イメージセンサー: 1/3 インチカラーCCD
- 最低被写体照度: 0.5Lux
- 逆光補正機能: 有り
- オートゲインコントロール: 有り
- フリッカレス機能: 無し
- レンズ: 3.6mm
- 動作周囲温度: -10~50°C
- 外形寸法: 約38(幅) × 42(高) × 38(奥)mm ・約 120g
- 電源: DC12V/約140mA

機器取付方法

- 1、カメラを設置したい場所に付属ビスにて固定してください。
- 2、BNCコネクタから75Ωの同軸ケーブルを用いて、映像出力モニター又は録画装置に接続してください。
- 3、付属の電源コネクタを使用し、電源を供給してください。
- 4、映像を確認し、撮影場所を調整して下さい。

※ 本機を用いて違法な行為はおやめください。

カメラ配線距離について

●カメラ施工時の最大配線目安表です。

下記の最大距離以外に配線した場合、カメラ映像が乱れたり、赤外線LEDが点灯しないなどの不具合症状が起こる可能性がありますので必ずお守りください。

■映像ケーブル(75Ω同軸ケーブル使用時)

ケーブルの種類	3C-2V	5C-2V	5C-FB
最大配線距離	150m	400m	500m

■電源ケーブル(OP線:DC12Vカメラ電源使用時)

ケーブルの種類	φ0.65	φ0.95	φ1.20	Fケーブル
最大配線距離	50m	90m	150m	150m以上

※配線距離が500m以上になる場合は別途ご相談下さい。

カメラ1台に対して必ず1本のケーブルで配線をお願いします。

(1ケーブルで2台以上配線しないでください)

株式会社 日本防犯システム

(旧：オンセールス株式会社)

本社：

812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1

日本生命博多駅前ビル6F

TEL：092-481-2125

FAX：092-481-2204

東京支店：

160-0023

東京都新宿区西新宿1-14-15

タウンウエストビル8F

TEL：03-5322-3903

FAX：03-5322-3887

大阪支店：

540-0012

大阪府大阪市中央区谷町1-6-4

天満橋八千代ビル4F

TEL：06-4790-8488

FAX：06-4790-8445

製品管理センター：

830-0072

福岡県久留米市安武町安武本3092番地

TEL：0942-26-0610

